

**Garant****VC.T 160408, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160408 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB725-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	UM1
Aplicația principală	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire