

**DCMT 11T308, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Clasa articolului	25E

Descriere**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	PP
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T308
Aplicația principală	P

Categorie	CCX
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 370 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire