

**VBMT 160404, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Clasa articolului	25E

**Descriere**

VBMT 160404 CCX Categorie: CCX  
Sfârâmător de aşchii: PP  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 140 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160404
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	PP
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	CCX
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Materialul sculei	Metalloceramice
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire