

**Garant****DC.T 11T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VS
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire