

Garant**VC.T 160402, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 160402 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire