

**DC.T 11T304, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Clasa articolului	25E

Descriere**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PP
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	150 - 370 m/min
Materialul sculei	Metalceramice
Categorie	CCX
Condiție de tăiere	continuă

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T304
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire