

**DNMG 150612, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Categorie	CA315
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 350 m/min
Sfărământor de așchii	KG
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire