

**Garant****DC.T 070202, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 070202 HU7315-1 Categorie: HU7315-1  
Sfârâmător de aşchii: AF  
Toleranță: G  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Avans  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 600 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	G

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Avans $f$	0,03 - 0,1 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Categorie	HU7315-1
Aplicația principală	N
Sfârșământor de așchii	AF
Rază la colț	0,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire