

**SNMG 120408, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	K
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Sfărâmatăor de așchii	KG
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Categorie	CA315
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire