


**Garant****CCGT 120402, Categorie: HB7315-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Clasa articolului	21G

### Descriere

CC.T 120402 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâmtor de așchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 120402
Sfârâmtor de așchii	AF
Avans $f$	0,03 - 0,1 mm/rot
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7315-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire