

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7315-1 Categorie: HB7315-1
Sfârâmător de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,6 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	AF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T308

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranță	G
Categorie	HB7315-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire