

**VNMG 160408, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	KG
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Categorie	CA315
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	K
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire