

**TNMG 160404, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	carbură
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA315
Numărul de schimbări / tășuri	6
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	KG
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 350 m/min
Aplicația principală	K
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,6 mm

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire