

Garant**VC.T 160402, Categorie: HU7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 160402 HU7315-1 Categorie: HU7315-1
Sfârâmător de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Rază la colț	0,2 mm
Toleranță	G
Strat de acoperire	neacoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HU7315-1
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Sfărâmător de așchii	AF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160402
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire