

Garant**VC.T 160402, Categorie: HB7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 160402 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâcător de așchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160402
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7315-1

Sfârâmător de așchii	AF
Condiție de tăiere	continuuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	G
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire