

**DCMT 070204, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmatător de așchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Toleranță	M
Categorie	CA315
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire