

**DC.T 11T304, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Categorie	CA315
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	GK
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm

Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire