

Garant**VC.T 110302, Categorie: HU7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 110302 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmtor de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HU7315-1
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Strat de acoperire	neacoperit
Sfărământor de așchii	AF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110302
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire