

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Categorie: PR1725  
Sfârâmător de așchii: WP  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	WP

Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Categorie	PR1725
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Aplicație secundară	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire