

**Garant****VC.T 160404, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160404 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâmtor de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,03 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	G
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160404
Sfârâmtor de aşchii	AF

Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7315-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Aplicația principală	N
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 600 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire