

Garant**ZCMX 10T304, Categorie: HBZ120****Date comandă**

Numărul de comandă	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 10T304 HBZ120 Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T304
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Categorie	HBZ120

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 200 m/min
Materialul sculei	Carbură
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire