

**CCMT 09T304 Wiper, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Categorie: PR1725
Sfărâmbător de așchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	WP
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tăisuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Aplicație secundară	P
Categorie	PR1725
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire