


CC.T 060202, Categorie: PR1725

Date comandă

Numărul de comandă	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 060202 PR1725 Categorie: PR1725
 Sfârâmător de aşchii: MFP-SKS
 Toleranță: G
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de aşchii	MFP-SKS
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Categorie	PR1725
Toleranță	G
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicație secundară	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire