

**DCGT 070201, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Aplicația principală	M
Sfârâmător de aşchii	MFP-SKS
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranță	G

Categorie	PR1725
Materialul sculei	Carbură
Aplicație secundară	P
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire