

Garant**ZCMX 130404, Categorie: HBZ030**

Date comandă

Numărul de comandă	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subțire. Special pentru aplicații de strunjire plană și longitudinală.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130404
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Categorie	HBZ030
Condiție de tăiere	continuă
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 200 m/min
Aplicația principală	P

recomandat pentru \varnothing sculei D_c

25 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire