

**DCGT 11T301, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicație secundară	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranță	G
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,1 mm
Categorie	PR1725
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	MFP-SKS

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T301
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire