

**DC.T 11T302, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	PR1725
Avans $f$	0,03 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Sfărământor de așchii	MFP-SKS
Strat de acoperire	acoperit
Toleranță	G
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min

Aplicație secundară	P
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire