

**DC.T 11T304, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 PR1725 Categorie: PR1725
Sfârâmător de aşchii: MFP-SKS
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Categorie	PR1725
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Toleranță	G
Rază la colț	0,4 mm
Aplicație secundară	P
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	MFP-SKS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire