

**CC.T 060204, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 060204 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Sfârâmător de așchii	HQ
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Toleranță	M

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Categorie	CA025P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire