

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 09T308 Wiper CA025P Categorie: CA025P
Sfărâmător de așchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	WP
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CA025P
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire