

**CC.T 09T304, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 09T304 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	CA025P
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Sfărâmător de așchii	GK
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire