

**CCMT 060204, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfârșământor de așchii	GK
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P

Toleranță	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire