

**CCMT 120408, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 120408 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	CA025P
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Numărul de schimbări / tăisuri	2
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârșământor de așchii	GK
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire