



## DCMX 11T304 Wiper, Categorie: CA025P



### Date comandă

Numărul de comandă	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Clasa articolului	25E

### Descriere

DCMX 11T304 Wiper CA025P Categorie: CA025P  
 Sfărâmător de aşchii: WP  
 Toleranță: M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Toleranță	M
Materialul sculei	carbură
Sfărâmător de așchii	WP
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire