

**DCMT 11T308, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMT 11T308 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA025P
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire