

**DC.T 11T304, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DC.T 11T304 CA025P Categorie: CA025P  
Sfârâmător de așchii: HQ  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Toleranță	M
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	HQ
Categorie	CA025P
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire