

**VBMT 160408, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Clasa articolului	25E

Descriere

VBMT 160408 CA025P Categorie: CA025P
Sfârâmător de aşchii: HQ
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de aşchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA025P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire