



**Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCMT 11T302, pentru prelucrare medie,
Categorie: CA025P**



Date comandă

Numărul de comandă	260488 CA025P
GTIN	
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA025P
Sfărâmător de așchii	GK
Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	Plăcuță amovibilă DCMT11T302
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Toleranță	M
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire