


**DC.T 070202, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DC.T 070202 PDL010 Categorie: PDL010

Sfărâmător de așchii: AP

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT070202
Sfărâmător de așchii	AP
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	G
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 400 m/min
Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură
Categorie	PDL010
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire