


**CC.T 060202, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 060202 PDL010 Categorie: PDL010

Sfârșmător de așchii: AP

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 400 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Categorie	PDL010
Toleranță	G
Sfărâmător de așchii	AP
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire