

**TNMG 160404, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	6
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărământor de așchii	AH
Categorie	PDL010
Aplicația principală	N

Strat de acoperire

acoperit

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire