


**CNMG 120408, Categorie: PDL010****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250212 PDL010 |
| GTIN | 4960664848607 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

CNMG 120408 PDL010 Categorie: PDL010
Sfârâmător de aşchii: AH
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Strat de acoperire | acoperit |
| Materialul sculei | Carbură |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Adâncime de tăiere a_p | 1 - 3,5 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Aplicația principală | N |
| Categorie | PDL010 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 200 - 600 m/min |
| Sfărâmător de așchii | AH |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |