


**WN.G 080404, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Sfărâmător de așchii	AH
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	PDL010
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire