

metabo**Ferăstrău circular manual cu acumulator, cu acumulator LiHD, Tip: KS18LTX66****Date comandă**

Numărul de comandă	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău circular manual cu acumulator, puternic și ușor, pentru utilizare universală pe șantier. Compatibil cu șinele de ghidare.

- **Lumină de lucru integrată cu LED-uri pentru iluminarea optimă a interfeței.**
- **Placa de bază din aluminiu poate fi utilizată direct pe șinele de ghidare de la Metabo, precum și de la Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători.**
- **Decupare rapidă și precisă prin cuplare simplă cu o șină de retezare Metabo KFS (accesorii).**
- **Pachetele de baterii LiHD de înaltă performanță și motorul fără perii Metabo garantează o putere maximă de tracțiune și o tăiere de lungă durată.**
- **Pornirea/oprirea automată a aspiratorului conectat prin CordlessControl (disponibil ca accesoriu).**
- **Duzele de evacuare a așchiilor pot fi rotite și blocate individual pentru fiecare poziție de lucru.**
- **Poziția 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere.**
- **Indicator de tăiere clar vizibil pentru tăierea după fisură.**
- **Robust și durabil datorită carcasei ferăstrăului din aluminiu turnat sub presiune.**
- **Mâner cu suprafață de prindere moale antiderapantă pentru ghidare sigură.**
- **Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include 2x acumulatori LiHD, încărcător rapid, metaBOX, lamă de multifuncțional din carbură (18 dinți), opritor paralel și cheie hexagonală.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Număr de acumuloare incluse	2
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm
Denumirea producătorului	KS 18 LTX 66 BL
Capacitate acumulator	8 Ah
Adâncimea maximă de tăiere 45°	43 mm
Turație maximă	4800 min ⁻¹
Greutate cu acumulator	4,5 kg
Greutate fără acumulator	3,5 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Metabox
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ø pânză de ferăstrău	165 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Adâncimea maximă de tăiere 90°	66 mm