



## Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

#### Notă:

Fără răcire interioară.

### Descriere tehnică

Ø tăişului $D_c$	160 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	15,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø orificiu prindere	40 mm
Număr de dinți Z	12
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,09 grad

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	151,6 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------