

metabo**Polizoare unghiulare, Tip: WEV15-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.**

Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație. **Polizor unghiular robust, cu cuplu ridicat**, cu control al vitezei, pentru ca lucrul să avanseze repede.

- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: reduce reculul la blocarea discului.**
- **Protecție electronică la suprasarcină, pornire lentă și protecție la repornire.**
- **Carcasa cutiei de viteze poate fi rotită cu câte 90°, pentru operarea cu mâna stângă sau pentru decuplare.**
- **Turație constantă sub sarcină.**
- **Durabilitate maximă la aplicații extreme: polizor unghiular robust, cu cuplu ridicat, cu control al turației și cea mai mare densitate de putere din clasa sa, pentru ca lucrul să avanseze repede.**
- **Durabilitate mai mare, acționare mai puternică: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și moment de rotație cu 50% mai mare.**
- **Schimbarea rapidă și fără scule a discului, prin simpla apăsare a unui buton cu sistemul Metabo M-Quick.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Mâner suplimentar cu vibrații reduse Metabo VibraTech (MVT).**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

Livrare:

Inclusiv apărătoare de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.

Descriere tehnică

Greutate	2,5 kg
Particularitate	Sistem cu schimbare rapidă
Racord filetat	M14
Blocaj contra repornirii	da
Denumirea producătorului	WEV 15-125 Quick
Lungimea cablului	4 m
Pornire lină	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Putere absorbită	1550 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație de mers în gol	2800 - 11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizoare unghiulare