

Mașină de frezat fețe metalice, Tip: PFM17



Date comandă

Numărul de comandă	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Clasa articolului	03D

Descriere

Execuție:

- **Îndepărtarea rapidă și curată a mărgelilor de sudură într-o singură etapă cu mașina de frezat fețe metalice nou dezvoltată.**
- **Frezarea feței produce așchii metalice mici (fără praf metalic care este periculos pentru sănătate).**
- **Controler cu o singură atingere: reglare patentată, fără unelte, a adâncimii de tundere în pași de 0,1 mm.**
- **Gata de utilizare în câteva secunde datorită șinei magnetice de ghidare fără unelte (50 cm lungime, extensibilă).**
- **Schimbarea simplă și convenabilă a plăcuțelor amovibile de pe capul frezei.**
- **Zonă de prindere subțire și mâner reglabil mare, fără unelte, pentru ghidare sigură și uniformă.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) este un convertizor electronic de cuplu cu roată de reglare: pentru lucrul cu viteze adecvate materialului care rămân constante sub sarcină.**
- **Pornire electronică lină și protecție împotriva repornirii.**
- **Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare.**

Livrare:

- **Șină de ghidare magnetică (50 cm lungime)**
- **3 plăci amovibile din carbură de tungsten universale**
- **Mâner în U**
- **Șurubelniță pentru șuruburi TORX 15**
- **SW 4 șurubelnițe cu mâner în T**
- **Cheie fixă de SW 10**
- **metaBOX 280 L**

Descriere tehnică

Gradarea reglării adâncimii de frezare	0,1 mm
Blocaj contra repornirii	da
Putere de ieșire	970 W
Vibrație maximă conform EN	4,1 m/s ²
Nivel de putere acustică (LwA)	102 dB(A)
Putere nominală	1700 W
Turație de mers în gol	8000 - 12600 min ⁻¹
Nivel de presiune acustică	91 dB(A)
Ambalaj	Metabox
Înterupător pornit/ oprit	da
Tensiune nominală	230 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	4,6 kg
Lungimea cablului	3,6 m
Pornire lină	da
Tip produs	Mașină de frezat