

**APKT 1604 PDER, HBM025, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Clasa articolului	22A

**Descriere****Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Rază la colț: 0,8 mm

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APKT 1604 PDER
Categorie	HBM025
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	5,76 mm
Strat de acoperire	acoperit

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	220 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	205 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	150 m/min	K
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		