

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Clasa articolului	22A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiilor așchietoare.

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Grosimea plăcii: 3,5 mm

Rază la colț: 0,5 mm

Descriere tehnică

Rază la colț	0,5 mm
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APKT 1003 PDER
Categorie	HBM025
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	3,5 mm

Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	220 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	205 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	175 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	155 m/min	M
GG(G)	recomandat	150 m/min	K
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		