



## Capete de frezat la 90° MEC17, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

### Descriere tehnică

Filet de prindere M	M12
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	15,7 mm
Ø tăişului $D_c$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Lungimea totală $L_{ges}$	35 mm
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	43 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,86 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	16,6 mm
Ø $D_3$	18 mm
Tip de coadă	cu filet

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------